

ミスミ

ステンレス結束バンド



ココが特長

耐候性に優れたステンレス製結束バンド

- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
- ボールロックで一度結束すると外れない構造です。
- 酸、アルカリに対して耐性があります。

在庫品

RoHS



・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様


材質	SUS316
使用温度範囲	-80~538℃



Order
注文例

型番	No.
CTSM	12545-10P

外形図



1パック単位 10本入

型番	No.	最大結束径 範囲 (mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法 (mm)			推奨締め付け 切断工具	重量 [*] (g/本)	¥通常単価 1~4/パック
				L	W	T			
CTSM	12545-10P	20	45.4 (100)	125	4.5	0.3	CTSM-T	2.0	750
	15245-10P	25		152				2.4	800
	20045-10P	45		200				2.9	850
	36045-10P	95		360				5.2	990
	52045-10P	145		520				7.0	1,180

※重量は参考値です。

ナイロン
結束バンド

ステンレス
結束バンド

結束バンド
固定具

結束工具

ミスミ

ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)



ココが特長

樹脂コーティングしたステンレス製結束バンド

- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
- 樹脂コーティングにより締め付け対象物を傷つけにくくなっています。
- ボールロックで一度結束すると外れない構造です。
- 酸、アルカリに対して耐性があります。

在庫品

RoHS



・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様


材質	SUS316 + エポキシ樹脂
使用温度範囲	-40~120℃



Order
注文例

型番	No.
CTSMC	12545-10P

外形図



1パック単位 10本入

型番	No.	最大結束径 範囲 (mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法 (mm)			推奨締め付け 切断工具	重量 [*] (g/本)	¥通常単価 1~4/パック
				L	W	T			
CTSMC	12545-10P	20	45.4 (100)	125	4.5	0.3	CTSM-T	2.5	900
	15245-10P	25		152				2.5	960
	20045-10P	45		200				3.0	1,220
	36045-10P	95		360				5.2	1,680
	52045-10P	145		520				7.0	1,980

※重量は参考値です。

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-286
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。