

汎用フードタイプ

自由長

RoHS



結線・線色ページ **2517**  
 部材ページ **2256**  
 ロープライズ! 即出荷ハーネス **2245**

コカ  
特長

PLCで最も使われているハーネスです

- FCN360コネクタを採用したハーネスです。
  - 従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
  - 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。指定方法は**2440ページ**
  - FCNコネクタと他のコネクタの組合せハーネスは「WEB設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**2420ページ**
- ・ケーブルF(40芯・48芯除く)タイプを使用したハーネスのコネクタクランプ部は、シースを剥き収縮チューブで保護した状態で固定しております。  
 ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo. 付け忘れにご注意ください。  
 ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。  
 ・シールドはリード線引き出しです。



指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

柔軟 細径 鉛筆ハス ハンダ 金メッキ PLC



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥500/本  
 5本まで 翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き

本数	基準単価
1~9本	5%
10~49本	10%
50~99本	15%
100~299本	15%



無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
							KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Fケーブル
NFCN ハンダ式コネクタ M2.6 ネジロック タイプ 富士通コンポーネント	S-SO (メス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.2	¥650	¥227	¥276	¥108	¥180
						¥776	¥357	¥440	¥148	¥180
						¥961	¥488	¥597	¥203	¥247
						¥1,528	¥660	¥813	¥254	¥347
						¥1,436	¥660	¥813	¥300	¥366
						¥1,876	—	—	¥367	¥450
	P-SO (中継用オス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震 (低速移動用) 黒色	8 16 24 32 40 48	50	¥650	¥227	¥276	¥108	¥180
						¥776	¥357	¥440	¥148	¥180
						¥961	¥488	¥597	¥203	¥247
						¥1,528	¥660	¥813	¥254	¥347
						¥1,436	¥660	¥813	¥300	¥366
						¥1,876	—	—	¥367	¥450
SS-SO (メス・メス)		SB 汎用・細径ケーブル SS300WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	8 16 24 32 40 48 56	0.1m 毎に 指定可	¥1,550	¥227	¥276	¥108	¥180	
					¥1,712	¥357	¥440	¥148	¥180	
					¥2,097	¥488	¥597	¥203	¥247	
					¥2,763	¥660	¥813	¥254	¥347	
					¥2,811	¥660	¥813	¥300	¥366	
					¥3,402	—	—	¥367	¥450	
PP-SO (中継用オス・ 中継用オス)		F 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	8 16 24 32 40 48	0.2	¥1,550	¥227	¥276	¥108	¥180	
					¥1,712	¥357	¥440	¥148	¥180	
					¥2,097	¥488	¥597	¥203	¥247	
					¥2,763	¥660	¥813	¥254	¥347	
					¥2,811	¥660	¥813	¥300	¥366	
					¥3,402	—	—	¥367	¥450	
PS-SO (中継用オス・メス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	8 16 24 32 40 48	0.2	¥1,550	¥227	¥276	¥108	¥180	
					¥1,712	¥357	¥440	¥148	¥180	
					¥2,097	¥488	¥597	¥203	¥247	
					¥2,763	¥660	¥813	¥254	¥347	
					¥2,811	¥660	¥813	¥300	¥366	
					¥3,402	—	—	¥367	¥450	

※-は設定なしを意味します。



Order  
注文例

コネクタタイプ  
**NFCN**

形状仕様タイプ  
**SY-SO**

ケーブルタイプ  
**KS**

芯数  
**8**





指定長(m)  
**0.2**

無料追加加工・カスタムNo.は  
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタ  
ハーネス

八角型  
ハーネス

コネクタ タイプ	形状仕様 タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	基準単価									
						基本単価	ケーブル単価/m								
							KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Fケーブル					
NFCN ハンダ式コネクタ M2.6 ネジロック タイプ 富士通コンポーネント	SY-SO (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付	 メス Y端子	KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	8	0.2	¥1,850	¥227	¥276	¥108	¥180					
						¥2,080	¥357	¥440	¥148	¥180					
						¥2,820	¥488	¥597	¥203	¥247					
						¥4,136	¥660	¥813	¥254	¥347					
						¥4,534	¥660	¥813	¥300	¥366					
						¥5,594	—	—	¥367	¥450					
	PY-SO (中継用オス・ Y端子) ピン番入り マークチューブ付	 オス Y端子	RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震 (低速移動用) 黒色	8	50	¥1,850	¥227	¥276	¥108	¥180					
						¥2,080	¥357	¥440	¥148	¥180					
						¥2,820	¥488	¥597	¥203	¥247					
						¥4,136	¥660	¥813	¥254	¥347					
						¥4,534	¥660	¥813	¥300	¥366					
						¥5,594	—	—	¥367	¥450					
	ST-SO (メス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付	 メス マークチューブのみ	SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	8	0.1m 毎に 指定可	¥1,167	¥227	¥276	¥108	¥180					
						¥1,667	¥357	¥440	¥148	¥180					
						¥2,043	¥488	¥597	¥203	¥247					
						¥2,749	¥660	¥813	¥254	¥347					
						¥2,686	¥660	¥813	¥300	¥366					
						¥3,450	—	—	¥367	¥450					
						¥4,555	—	—	¥486	¥585					
						PT-SO (中継用オス・ バラ線) ピン番入り マークチューブ付	 オス マークチューブのみ	F 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	8	0.1m 毎に 指定可	¥1,357	¥227	¥276	¥108	¥180
											¥1,500	¥357	¥440	¥148	¥180
											¥2,010	¥488	¥597	¥203	¥247
											¥2,459	¥660	¥813	¥254	¥347
											¥3,274	¥660	¥813	¥300	¥366
¥3,890	—	—	¥367	¥450											

※—は設定なしを意味します。

Dsub  
コネクタハーネス

MILソケット  
コネクタハーネス

FCN  
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐  
ハーネス

セントロニクス  
コネクタハーネス

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

MR  
コネクタハーネス

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

PCS  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

HDRA・HOR  
コネクタハーネス

DX31  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

8840  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

Hand防水  
コネクタハーネス