

ミスミ **C-MISUMI VALUE**

モンキーレンチ

コストパフォーマンスを重視したスタンダードタイプです  在庫品

〔仕様〕
●材質：Cr-V
●目盛付き



■MSP-150の場合 **¥790**

1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MSP-150	24	150	160	790
MSP-200	30	205	270	870
MSP-250	35	250	450	1,100
MSP-300	41	300	720	1,390
MSP-375	45	380	1220	2,620

トップ工業

薄型イグザクトレンチ(ストレート)

ガタ無しウォームのバックラッシュレスモンキーレンチ 狭く込み入ったところでの作業に  在庫品

〔特長〕
●口開き平行、サイズ合わせ不要
●スパナ感覚で使用可能
●目盛付き
〔用途〕
●薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です
●精密機械・電子部品・車両関連等幅広い分野でご使用頂けます
〔仕様〕
●材質：Cr-V



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	厚み(先端部) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
HT-200S	24	4.5	218	230	2,490

MCC(松坂商事)

モンキーレンチ

〔特長〕
●作業効率に優れた薄型
●品質はJIS(旧)強力級相当
〔用途〕
●ボルト・ナットの締付け・緩めに **1** 日日出荷



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MW-HD10	13	100	50	1,541
MW-HD15	20	150	110	1,541
MW-HD20	24	200	230	1,698
MW-HD25	29	250	400	2,148
MW-HD30	34	300	620	2,846
MW-HD37	44	375	1260	5,591

トップ工業

ハイパーレンチ

ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキーレンチ  在庫品

〔特長〕
●握りやすい非対象ハンドル
●口開きワイド、セーフティコード用穴付き
〔仕様〕
●材質：Cr-V ●目盛付き



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
HM-200TBS	24	163	145	2,310
HM-250TBS	30	211	260	2,922
HM-300TBS	36	259	440	3,913
HM-350TBS	41	310	700	5,415

ロブテックス

モンキレンチ(強力型)

モンキレンチ  在庫品 **3** 日日出荷

〔特長〕
●JIS強力級の1.5倍の強度 (M200~375)
●強力・大型のモンキレンチ (450、600にはJIS規格がありません)



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
M100	13	110	50	1,650	在庫品
M150	20	160	120	1,610	在庫品
M200	24	206	250	1,770	在庫品
M250	29	258	440	2,270	在庫品
M300	34	304	700	2,960	在庫品
M375	44	385	1350	5,640	在庫品
M450	53	465	1900	7,910	3日目
M600	67	615	3400	14,560	3日目

スーパーツール

モンキレンチ 強力型

JIS強力級をはるかに凌ぐ対荷重値(JIS H)の商品です  在庫品

〔特長〕
●ウォームの操作により、ナット類のサイズに合わせた口開き調整ができます



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MAN100	13	108	50	1,060
MAN150	20	158	125	1,060
MAN200	24	208	235	1,160
MAN250	29	258	405	1,510
MAN300	34	308	635	1,960
MAN375	44	385	1160	3,720
MAN450	55	450	1980	5,200

STONE(旧前田金属工業)

モンキレンチ(目盛付)

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に最適  在庫品

〔特長〕
●ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすい目盛り付



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MW-100	14	110	50	1,580
MW-150	20	160	120	1,580
MW-200	25	208	240	1,670
MW-250	30	258	400	2,090
MW-300	35	304	650	2,760
MW-375	45	385	1200	5,610
MW-450	55	465	2100	7,870

パーコ

特殊モンキーレンチ ブラック仕上げ

パーコスタンダードクローム仕上げモンキー、強度に自信有り  在庫品

〔特長〕
●大きなサイズのボルト、ナット用モンキーレンチ
〔仕様〕
●ブラック仕上げ
●スケールメモリ付



1丁単位

型番	最大口開き (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
86	63	625(24インチ)	3165	17,830
87	85	770(30インチ)	5700	26,750

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。