

KTC(京都機械工具)

モンキーレンチ

【特長】

- 従来品に比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました
- 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です
- 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合せが容易な目盛付です
- ウォーム部は操作性向上のため、くぼみを設けてあります

1 日日出荷



1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
WM-150	25	165	140	2,247
WM-200	30	213	240	2,824
WM-250	35	263	380	3,550
WM-300	43	316	670	4,838

トラスコ中山

薄口モンキーレンチ

【特長】

- 先端を薄く加工しているため、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です
- 落下防止に便利なストラップ穴付きです

在庫品

1 日日出荷



1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価	通常出荷日
TMRU-24	24	158	118	1,790	在庫品
TMRU-20A	20	145	133	1,400	1日目
TMRU-20B		162	123	1,680	1日目

ミスミ

MISUMI C VALUE

グリップ式モンキーレンチ

お買得

グリップ付ですべりにくい。納得の価格です

在庫品

【仕様】

- 材質: Cr-V
- 目盛付き



1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
GMWCH-150	24	160	155	926
GMWCH-200	30	210	313	1,145
GMWCH-250	34	260	497	1,222
GMWCH-300	41	305	715	1,544

パーコ

パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ

裏返し可能移動ジョー付きパイプレンチ兼用モンキーレンチ

在庫品

【特長】

- 世界初パイプレンチ兼用モンキーレンチ



1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
9070P	21	158	139	2,740
9071P	28	208	272	2,970
9072P	33	257	430	3,900
9073P	34	308	745	5,670

フジ矢

ライトモンキー

特殊形状のツメでボルトを傷つけない、JIS強力級をクリアするボディ

在庫品

【特長】

- ガタツキが少ないため作業がスムーズ
- 薄型&軽量で取り回しが楽
- 小さいものもしっかりキャッチ、最後まで締められます



1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
FLA-28	28	155	114	1,391
FLA-32	32	205	191	1,557
FLA-43	43	256	277	2,021
FLA-53	53	306	490	3,247

スーパーツール

超ワイドモンキレンチ(グリップ付)

今までになかった超ワイドな開口強度は、JIS H級をクリア手に優しいグリップ付

在庫品

【仕様】

- 材質: 特殊合金鋼
- ニッケルクロムメッキ仕上



1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
MWG38	38	210	290	1,890
MWG50	50	260	390	2,360

パーコ

大口モンキーレンチ エルゴシリーズ90

【特長】

- 開口寸法が分かる目盛付

在庫品

4 日日出荷



1丁単位

型番	タイプ	最大開口(mm)	先端厚(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価	通常出荷日
9029	ブラック仕上げ	32	5	170	220	2,140	在庫品
9031		38	6	218	340	2,440	在庫品
9033		46	8	270	525	4,310	在庫品
9035		55	9.5	324	825	5,020	在庫品
9029C	クロム仕上げ	32	5	170	220	2,930	4日目
9031C		38	6	218	340	3,180	4日目
9029-T	薄口ブラック仕上げ	32	4.5	170	196	2,950	在庫品
9031-T		38	4.5	218	325	3,380	在庫品

トップ工業

ショートエコワイドシリーズ エコフォーク

先端厚さ2.5ミリの超薄仕上げ

在庫品

3 日日出荷

【特長】

- アゴのどっばりが無いコンパクトヘッド
- 作業性を高める指掛けフック機能付き【用途】
- 各種コネクタや精密・電子部品等の薄いボルト・ナットの脱着に最適です
- ホイールバルブナット調節等のレンチの2丁使いにも使用可能です

【仕様】

- 材質: Cr-V
- 重量(g): 95



HY-26STR

1丁単位

型番	最大開口(mm)	全長(mm)	グリップ色	¥通常単価	通常出荷日
HY-26STR	26	117	レッド	2,180	在庫品
HY-26STG			グリーン	2,160	3日目
HY-26STV			バイオレット	2,160	在庫品

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号を-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。