

ミスミ CVALUE

片手ハンマー

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます
コスト重視の方にお勧めの商品です

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
SHHM-27	3/4	93	310	694	803
SHHM-30	1	105	342	1083	824
SHHM-38	2	130	390	1367	1,175

TONE (旧前田金属工業)

ブラックシャフトハンマー

シャフトはグラスファイバー製
で軽量・高強度です

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部寸法 A×D (mm)	全長L (mm)	重量 (g)	¥通常単価
BH-05	1/2	82×23	290	420	1,940
BH-10	1	104×30	325	740	2,110
BH-15	1 1/2	118×35	1375	1050	2,580
BH-20	2	130×38	375	1210	2,970

オーエッチ工業

片手ハンマー

【特長】
●柄に良質な樫を使用しています
【用途】
●鉄工作业全般・刻印・ボンチ・マークの打ち込み

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
HK-02	1/4	21	70	270	220	1,170	1日目
HK-05	1/2	25	84	300	320	1,170	1日目
HK-06	3/4	27	97	320	470	1,160	1日目
HK-10	1	30	103	320	590	1,160	在庫品
HK-15	1 1/2	34	117	360	800	1,650	1日目
HK-20	2	38	128	390	1000	2,180	1日目
HK-25	2 1/2	42	140	420	1400	3,370	1日目
HK-30	3	44	147	450	1600	3,370	1日目

オーエッチ工業

ライトン片手ハンマー

【特長】
●折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製
●木柄と同じ重量バランスを実現
●吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収
●ガタや折れが少なく安全です
【仕様】
●材質：軟質塩化ビニール(グリップ)

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
HK-05LT	1/2	25	84	280	250	1,211
HK-10LT	1	30	103	280	450	1,211
HK-15LT	1 1/2	34	117	300	650	1,717

トラスコ中山

片手ハンマー(グラスファイバー柄)

【特長】
●グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています
●滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました
●頭部は完全焼き入れ処理です
【仕様】
●仕様焼入硬度(HRC)：45~60
●材質：熱可塑性ゴム(グリップ)

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TKH-05G	1/2	23	83	278	390	1,530
TKH-06G	3/4	28	91	283	530	1,570
TKH-10G	1	30.5	100	327	780	1,660
TKH-15G	1 1/2	35	118	383	1050	1,970
TKH-20G	2	39	125.5	385	1210	2,330

トラスコ中山

片手ハンマー(一体型)

【特長】
●グリップにTPR樹脂を採用しているため、振動を吸収し作業時の痛みを軽減します
●木柄と比較して滑りにくく、疲れにくい仕様です
【用途】
●鉄工作业全般
●刻印、マーク、ボンチの打ち込み

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TOP-07KH	1	33	106.5	330	717	2,740

オーエッチ工業

NTプラハンマー

【特長】
●割れ・欠けに強い、強化プラスチックを使用しています
●打撃力アップ、プラハンマー比約2倍(当社比)です
●耐寒性アップ、-10℃まで使用可能
【用途】
●機械・金型のセトに
●木製品の組み立て

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
NT-05	1/2	25	89	290	250	1,250	在庫品
NT-10	1	32	112	310	450	1,860	1日目
NT-15	1 1/2	38	129	340	650	2,330	1日目
NT-20	2	46	142	370	1000	3,110	1日目

PBスイズツールズ

プラスチックハンマー

ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部につかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます
【特長】
●頭部材質：ポリアミド

お買得

■呼称1ポンドの場合

¥803

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
297-1	1/4	22	70	275	167	3,580
297-2	1/2	27	81	290	267	4,030
297-3	3/4	32	86	295	352	4,480
297-4	1	35	93	315	465	4,920
297-5	1 1/2	40	100	335	625	5,820
297-6	2	50	101	360	962	7,160
297-7	3	60	109	390	1450	9,610

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。