

TONE (旧前田金属工業)

コンビネーションハンマー BHC

スチールとウレタンの2つの材質のヘッドを備えた
コンビネーションハンマー

在庫品

- 〔仕様〕
- 高強度のブラックシャフトを採用
 - ウレタンヘッドは交換可能



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部長さ (mm)	頭部径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
BHC-05	1/2	72	26	290	323	1,990
BHC-10	1	87	32	300	533	2,120
BHC-15	1 1/2	100	38	330	857	2,740

トラスコ中山

ウレタンソフトハンマー

〔特長〕

- 硬度 JISA90のウレタン樹脂ヘッドを採用していますので適度な硬さと軟らかさがあり、広範囲な使用が可能

在庫品

- 〔用途〕
- 各種機械の組み立て、金型の修理
 - スチール物置、アングル家具などの組み立て
- 〔仕様〕
- 材質 (頭部) : ウレタン樹脂



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
TUS-05	1/2	26	72	285	240	1,042
TUS-10	1	32	86	305	440	1,348
TUS-15	1 1/2	38	100	360	715	1,777
TUS-20	2	42	110	360	925	2,226

オーエッチ工業

マイクロプロハンマー

〔特長〕

- ヘッドは簡単に交換できます

在庫品

- 〔用途〕
- 精密金型の作製・修理・保全
- 〔仕様〕
- 材質 : 真鍮
 - ヘッド材質 : 銅、ナイロン



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
MH-1	1	15	66	200	100	2,760
MH-2	2				105	2,860
MH-3	3		76	230	115	3,040
MH-4	4				170	3,190
MH-5	5				180	3,330

TONE (旧前田金属工業)

ウレタンショックレスハンマー UH-10

長寿命で耐久性に優れています
無反動構造により使いやすく、疲れにくい

在庫品



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
UH-10	1	49	100	330	770	3,000

オーエッチ工業

ライトン 白ゴムハンマー

〔特長〕

- 折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製
- 木柄と同じ重量バランスを実現しました
- 吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収
- ガタや折れが少なく安全

〔仕様〕

- 材質 (頭部) : 天然ゴム、合成ゴム
- 材質 (柄) : ポリプロピレン (PP)
- 材質 (グリップ) : 軟質塩化ビニール (PVC)

1 日日出荷



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
GHW-SLT	1/2	46	79	280	320	1,050
GHW-MLT	1	57	96	300	550	1,860
GHW-LLT	1 1/2	64	104		700	2,260

オーエッチ工業

プラハンマー

〔特長〕

- 叩く相手に傷を付けにくいタイプのハンマーです。さらにヘッド交換が容易にできます

在庫品

- 〔用途〕
- 機械・金型のセトに
 - 木製品の組み立て
- 〔仕様〕
- 材質 (柄) : 桧



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (径) (mm)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
PL-025	1/4	20	72	280	130	828	1日目
PL-05	1/2	25	89	290	230	892	在庫品
PL-10	1	32	117	310	450	1,178	在庫品
PL-15	1 1/2	38	138	340	680	1,593	在庫品
PL-20	2	46	155	370	1050	2,103	1日目

オーエッチ工業

プラハンマー (PLH) / NTプラハンマー (NT) 替ヘッド

プラハンマーとNTプラハンマーはヘッドに互換性があり、
打撃力、柔軟性の組合せが自在です

1 日日出荷

〔仕様〕

- 材質 : NTナイロン (NTタイプ)
軟質塩化ビニール (PLHタイプ)



NTシリーズ
※PLHシリーズはパール色です

型番	適合本体	頭部 (径) (mm)	重量 (g)	¥通常単価
NT-05H	NT-05	25	10	305
NT-10H	NT-10	32	20	484
NT-15H	NT-15	38	35	605
NT-20H	NT-20	46	60	758
PLH-025	PL-025	20	7	146
PLH-05	PL-05	25	13	190
PLH-10	PL-10	32	29	254
PLH-15	PL-15	38	48	375
PLH-20	PL-20	46	75	554

ミスミ C VALUE

ショックレスハンマー

相手材を傷つけにくく、跳ね返りにくい
ショックレス構造で衝撃吸収&打撃力アップ

在庫品



1本単位

型番	呼称 (ポンド)	頭部 (長さ) (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	¥通常単価
SLH-42	2	80	270	530	1,128
SLH-45	2 1/2	100	300	744	1,303
SLH-54	3 1/3		360	1000	1,369
SLH-67	4	135	340	1933	1,721

納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド (ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。