

ミスミ C-MISUMI VALUE

ギヤプーラー

お手頃な2本爪ギヤプーラーです

【仕様】  
●材質：Cr-V



在庫品

■型番GPA-75の場合  
¥1,375

1台単位

型番	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	保証荷重 (t)	押しねじ六角サイズ (mm)	重量 (g)	¥通常単価
GPA-75	15~80	55	0.72	10	470	1,375
GPA-100	20~110	100	0.96	13	830	1,863
GPA-150	25~160	150	1.44	16	1771	2,861
GPA-200	30~210	240	1.92	18	4050	5,821

スーパーツール

ギヤプーラGL型(プロ用強力型)

スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗大幅軽減

在庫品

【特長】  
●G型より長爪、且つ3穴により爪の届く範囲拡大  
【付属品】  
●GPオイル(全サイズ)  
●グリップ付ラチェットレンチ(GL10~18)  
●パワープッシュャー(GL15、18)  
【注意】  
●GL10~18はハンドルが付きません



3 日日出荷

1台単位

型番	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (kN)	爪先端厚み (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
GL4	50~100	150	40	5.8	1000	7,421	在庫品
GL6	60~150	190	60	6.7	2300	10,461	在庫品
GL8	80~200	275	80	7.4	4400	21,259	在庫品
GL10	100~250	300	100	8.0	7000	34,532	在庫品
GL12	120~300	350	120	8.7	10000	45,439	3日目
GL15	150~375	400	150	9.8	13000	74,891	3日目
GL18	180~450	440	180	10.8	16000	89,000	3日目

トップ工業

ギヤプーラー

ギヤ・ベアリング・プーリーなどの引き抜き作業に

在庫品

【特長】  
●GP-75を除き、爪の連結穴を2つにし、穴を変えることで幅の広いギヤや深いところのギヤもくわえられます  
●押しネジは30°台形ネジ細目でギヤなどが楽に抜けるうえ、合理的な設計で重耐重に耐えます  
【仕様】  
●一つ穴タイプ(GP-75)  
●二つ穴タイプ(GP-100~300)



3 日日出荷

1台単位

型番	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	保証荷重 (t)	押しねじ六角サイズ (mm)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
GP-75	40~75	55	2	14	350	3,100	3日目
GP-100	50~100	100	4	17	750	4,290	在庫品
GP-150	60~150	150	6	19	1820	6,750	在庫品
GP-200	80~200	240	10	22	3730	14,180	3日目
GP-250	100~250	275	12	30	6100	25,750	3日目
GP-300	120~300	320	15	32	8500	31,930	在庫品

HAZET

ユニバーサルプーラー(2本爪)

【特長】  
●薄爪タイプ2アームのユニバーサル対応プーラーです  
●ベアリング、プーリー、ギヤ、ターミナルなどの各種抜き取り作業に幅広くお使いいただけます  
●スピンドル加工精度が抜群で、スムーズな作業をサポートします  
【仕様】  
●材質：専用特殊鋼



1 日日出荷

1台単位

型番	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (kN)	重量 (g)	¥通常単価
1783-9	90	80	19.6	660	10,540
1783-16	160	130	49.0	1900	15,860
1783-22	220	170	49.0	2340	17,880
1783-32	320	260	78.4	5270	32,790
1783-40	400	320	78.4	5600	36,300

スーパーツール

ギヤプーラG型(プロ用強力型)

スチールボール入りアダプタ(G4~G24)により摩擦抵抗大幅軽減!

在庫品

【特長】  
●機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です



3 日日出荷

1台単位

型番	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (kN)	重量 (g)	¥通常単価	通常出荷日
G3	40~75	55	20	400	3,125	在庫品
G4	50~100	100	40	800	4,259	在庫品
G6	60~150	150	60	1900	6,515	在庫品
G8	80~200	240	80	3800	14,033	在庫品
G10	100~250	250	100	6000	25,542	在庫品
G12	120~300	275	120	9000	32,576	在庫品
G15	150~375	320	150	11000	63,078	3日目
G18	180~450	370	180	15000	76,037	3日目
G24	280~600	575	240	45000	177,340	3日目

トラスコ中山

ギヤプーラ(2本爪・3本爪兼用型)

途に応じて2本爪、3本爪を使いわけできます

1 日日出荷

【特長】  
●独自の「爪が常に閉じる」機構のため、プーリに取り付けやすいです



1台単位

型番	区分	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (kN)	重量 (g)	¥通常単価
TCRV-4	本体	76~102	80	40	1360	3,950
		76~178	130	70	2980	6,920
TCRV-4A	アダプタ	適合機種：TCRV-4		17	320	
TCRV-7A	適合機種：TCRV-7					

トップ工業

3本爪ギヤプーラー

ギヤ・ベアリング・プーリーなどの引き抜き作業に

3 日日出荷

【特長】  
●使用場所により、2本爪、3本爪としても使い分けができるので、大変便利です



1台単位

型番	適用プーリ (mm)	爪の届く長さ (mm)	保証荷重 (t)	押しねじ六角サイズ (mm)	重量 (g)	¥通常単価
GP3-75	40~75	55	2	14	470	4,940
GP3-100	50~100	100	4	17	1050	6,600
GP3-150	60~150	150	6	19	2630	9,710