

ミスミ

お買得

ワイヤー放電加工機用ロングライフフィルター回収タイプ

センターカプラタイプ



カプラ無しタイプ



■圧力方式：内圧

1パック単位 2本入

型番	タイプ	適用メーカー	外径	内径	高さ	カプラ	精度(μm相当)	適用機種(参考)	※通常単価1~2パック
RL-WFLM	E	三菱電機	340	45	300	センターカプラ	3μm	CX(10.20).FX(10.20.10K.20K.30K).FA(10.20.30.10P.20P)RA90.QA(10.20).PX05.FA(10VS.20VS.10PS.20PS)	24,000
RL-WFLSD	D	ソディック				無		A(350.350S.350W.350SS.350SSW.300W.320D.500.500W.530D)A(600W.650.750.750W.1000.1000W).BF(250.275.280L.320L).AQ(325L.327L.350L.360L.535L.537L.550L.600.700.750L).AX350L_EXL100L	25,000
RL-WFLF	B	ファナック	340	45	300	センターカプラ	3μm	MODEL(O.P.Q.R.S.V).TAPECUT(W0.W1.W2.W3.W4)α-(0B.1B.0C.1C)	25,000
RL-WFLMF	C	牧野フライス						α-(0iB.0iC.0iE.1iB.1iC.0PiB.0PiC.1iD)	24,000
RL-WFLH	E	日立精工	340	45	300	センターカプラ	3μm	U(32.53.32K.53K.32i.53i.32j.86).EC(32.64).ECQ53.EU64.SP(43.64).W(32FB.53FB).UP(32i.53i).UF53.UPH1	25,000
RL-WFLSE	C	西部電機						CUT(203F2.203R.254.254RS.254RH.254Y.354.354R)CUT(355.355R.355RS.355RH.355Y)M(350S.500S.750S)	25,000

- ①適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。
- ②センターカプラタイプの場合、機械本体のジョイント側ホースの長さにより取り付けできない場合がございます。
- ③精度は、あくまで目安としてお使いください(絶対濾過値ではございません)。
- ④最高使用圧力は、2kg/cm2ですので、その時点で速やかに交換してください。
- ⑤フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材料を加工される場合、特に寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。
- ⑥品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。

必ずお読みください。

- 筐体の貸与(レンタル)について  
本商品は、ステンレス製筐体(筐体)と濾過ユニットからなるフィルターを、ミスミより貸与(レンタル)させていただき、一部レンタル方式の商品です。筐体部分がレンタル対象であり、ご返却が必要です。  
本商品の価格には、筐体のレンタル代金と濾過ユニットの代金が含まれます。
- 筐体のレンタル期間について  
筐体のレンタル期間はミスミ出荷日から最長12ヵ月とさせていただきます。(おそれいりますが、濾過ユニットを使いきっていない場合にも、12ヵ月を経過した場合にはご返却をお願い致します)。  
なお、本商品の設置場所をお届け先から変更される場合は、ミスミにご連絡ください。  
お客様から第三者への筐体の譲渡、再貸与をすることは禁止とさせていただきます。
- 筐体のご返却について  
筐体は、使用済み濾過ユニットがセットされたままの状態でご返却下さい。本商品のお届け時は、筐体に濾過ユニットがセットされています。筐体と濾過ユニットを分解しないで下さい。  
筐体のご返却の際は、本商品に同梱されている送り状(着払い)を段ボール上面に貼付いただき、指定の宅配業者にミスミフィルター回収センターにご返却下さい。
- 筐体の破損・紛失について  
本商品のご使用中にお客様が故意または過失により筐体を破損・紛失された場合は、筐体の修理費用または再調達費用(上限3万円/本)をお客様にご負担いただきます。

本商品は、上記の事項をご承諾いただいたうえでご注文ください。

●使用済みフィルターについて

- 使用済みフィルターはリサイクルし再利用いたしますので、ご返却をお願いいたします。無料にて回収いたします。
- お使いになったフィルターは、水漏れのないように乾燥させた後、納品時の梱包箱に収納してください。
- 出荷時に同梱されている送り状(着払い)を梱包箱に貼付し、指定の宅配業者に回収指示をお願いします。
- ①お届けする商品の筐体は繰返し使用しておりますので、多少のキズ・汚れ・ヘコミなどがある場合がございますがあらかじめご了承下さい。ご使用には問題ございません。



Order  
注文例

RL-WFLM - E  
↑ 型番 ↑  
↑ タイプ ↑



Price  
価格

●数量スライド価格(※1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~	お見積り
値引率	価格表	3%	5%	10%		



Delivery  
出荷日

3 日日出荷



- 本商品はステンレス素材の筐体を採用していますので、筐体のリサイクルが可能。廃棄物の発生を抑えた環境配慮型商品です。
- 濾過性能はP.863掲載のロングライフフィルターと同等です。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合は番号末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。