


ミスミ

コンタクト



圧着 スズメッキ

在庫品

RoHS


ココが特長 **ハウジング内部完全装填設計で安全に電源側配線を実現**

- ユニバーサル・メーテンロックコネクタ専用のコンタクトです。
- プラグハウジングまたはソケットハウジングへ装着して使用します。
- 製造元：タイコエレクトロニクス


- !** 数量は100個/パックです。ご注意ください。
- ・結合はオス(ピン)コンタクトとメス(ソケット)コンタクトの組合せで行ってください。
 - ・圧着は専用工具で行ってください。(0375、376ページ)
 - ・他のシリーズのコネクタへは使用できません。
 - ・適合する電線サイズを必ずお使いください。

外形図

(単位: mm)



オス(ピン)



メス(ソケット)

型番	タイプ	L
350690-1	オス (ピン)	20.1
350552-1		20.6
350689-1	メス (ソケット)	19.3
350551-1		19.8

適合電線表

型番	タイプ	電線サイズ		
		AWG	導体断面積(mm ²)	絶縁被覆外径(mm)
350690-1	オス (ピン)	24~18	0.20~0.89	1.02~2.54
350552-1		20~14	0.50~2.27	3.30~5.08
350689-1	メス (ソケット)	24~18	0.20~0.89	1.02~2.54
350551-1		20~14	0.50~2.27	3.30~5.08



1パック単位 100個入

型番	タイプ	¥通常単価	重量(g)
		1~9パック	
350690-1	オス (ピン)	900	0.4
350552-1		1,600	0.4
350689-1	メス (ソケット)	736	0.3
350551-1		1,570	0.4



Order
注文例

型番
350690-1

ミスミ

引抜工具



ココが特長 **コンタクト引抜時、負荷を最小限に抑えられる引抜工具**

- ユニバーサル・メーテンロックコネクタの装着済みコンタクトを再度ハウジングから引き抜くときに使用します。コンタクトのサイズやオス・メスに関係なくこの1本で引き抜くことができます。
- 重量：60g
- 製造元：タイコエレクトロニクス

- !** 一度引き抜いたコンタクトは使用できません。
- ・他のシリーズのコネクタへは使用できません。

在庫品

RoHS



1本単位

型番	¥通常単価
	1~9本
1804030-1	8,450



Order
注文例

型番
1804030-1

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご覧ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。