

手動工具

8
G
O
U

ミスミ



ココが
特長

絶縁付閉端接続子用の手動圧着工具

●CE-2,CE-5,CE-8(0482ページ)の絶縁付閉端接続子に使用することができます。

仕 様

| | |
|---------|-------|
| サイズ(全長) | 325mm |
| 重さ | 630g |

1丁単位



| 型番 | ¥通常単価 |
|------|-------|
| 8GOU | 7,966 |

圧着 スズメッキ CSA UL

在庫品



Order
注文例

| 型番 |
|------|
| 8GOU |

N
H
8
2

ニチフ



ココが
特長

防水型圧着リング用の手動圧着工具

●防水型圧着リングの0.3~5.5mm²用の4種類に使用することができます。

仕 様

| | |
|---------|-------|
| サイズ(全長) | 294mm |
| 重さ | 500g |

1丁単位



| 型番 | ¥通常単価 |
|------|-------|
| NH82 | 9,500 |

圧着 スズメッキ

在庫品



Order
注文例

| 型番 |
|------|
| NH82 |

2
1
4
A

ミスミ



ココが
特長

裸圧着端子用の手動圧着工具

●電線サイズ2~14mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

仕 様

| | |
|---------|-------|
| サイズ(全長) | 297mm |
| 重さ | 560g |

1丁単位



| 型番 | ¥通常単価 |
|------|-------|
| 214A | 8,017 |

圧着 スズメッキ UL JIS

在庫品



Order
注文例

| 型番 |
|------|
| 214A |

D
S
0
5
N

大同端子製造



ココが
特長

絶縁付圧着端子用の手動圧着工具

●電線サイズ0.3~0.5mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁体付圧着端子に使用することができます。

仕 様

| | |
|---------|-------|
| サイズ(全長) | 265mm |
| 重さ | 500g |

1丁単位



| 型番 | ¥通常単価 |
|-------|--------|
| DS05N | 12,600 |

圧着 スズメッキ CSA UL

在庫品



Order
注文例

| 型番 |
|-------|
| DS05N |

N
H
6
0

ニチフ



ココが
特長

裸圧着端子、絶縁付圧着端子用の手動圧着工具

●ニチフ製の電線サイズ0.3~0.5mm²の丸型、Y型、棒状、リング状裸圧着端子または絶縁付圧着端子を圧着することができます。

仕 様

| | |
|---------|-------|
| サイズ(全長) | 200mm |
| 重さ | 227g |

1丁単位



| 型番 | ¥通常単価 |
|------|-------|
| NH60 | 5,600 |

圧着 スズメッキ CSA UL

在庫品



Order
注文例

| 型番 |
|------|
| NH60 |

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。