


シーケンサ採用コネクタ専用樹脂フード

RoHS

PLC EMI
対策

Delivery
納期



**ココが
特長**

三菱電機Qシリーズ推奨のオムロンDsubフード

- 三菱電機製のPLC各種への接続によく使われているDsubコネクタのフードです。
- 表面にはニッケルメッキを施してあるのでEMI(電磁障害)対策に優れたフードです。



・このフードは次のコネクタには使用できません。
EMI圧接Dsub(○3021ページ)
高電流Dsub(○3024ページ)

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご度お申し付けください。


在庫品

外形図

(単位: mm)

◆9芯タイプ

◆15/25/37芯タイプ



※9芯は図面で確認ください。

芯数	A	B	C	D	E	ϕF
15	40.5	33.32	26.5	19	30	10
25	54.0	47.04	40.0	29	38	11
37	70.5	63.50	57.0	42	50	13

材料・仕上

項目	材料	仕上
フード	ABS樹脂	ニッケルメッキ
結合固定ネジ	黄銅	ニッケルメッキ
ブーツ	塩化ビニル	灰色

参 考

オムロンのDsubコネクタを採用しているPLC機種名

三菱電機製

- Qシリーズ
 - ・QX81
 - ・QX81P

※PLC対応バーネスも扱っております。

詳しくは○2005ページ



型式	芯数 ()は高密度型	スクルー タイプ	基準単価			重量 g
			1~9個	10~49個	50~99個	
XM2S-0911	9(15)	M2.6	¥489	¥402	¥349	15
XM2S-1511	15(26)		¥504	¥402	¥358	19
XM2S-2511	25(44)		¥533	¥436	¥378	22
XM2S-3711	37(62)		¥560	¥475	¥399	26
XM2S-0913	9(15)	#4-40	¥489	¥402	¥358	15
XM2S-1513	15(26)		¥504	¥402	¥358	19
XM2S-2513	25(44)		¥533	¥436	¥358	22
XM2S-2513	25(44)		¥533	¥436	¥358	22
XM2S-3713	37(62)		¥560	¥475	¥399	26

販売: ミスミ/製造元: オムロン(株)

*** 新価格 適用開始時期に関しては ○1010ページ



Order
注文例

型式
XM2S-0911

関連商品

○3019ページ



オムロンDsubコネクタ

○3036ページ



固定金具

○3036ページ



中継用ロック金具

○3037ページ



ジェンダーチェンジャ