



結束バンド結束工具



ナイロン製結束バンドを締め付け切断する結束工具

- 幅4.8mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
- 結束バンド締め付け後に切断します。



・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。



型式	基準単価		スライド単価		重量
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
CTS-T	¥2,157	¥1,950	¥1,800	¥1,700	270g



納期

出荷日

1~3個	翌日(当日)
4個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



注文例

型式

CTS-T

結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)



レバーが軽く疲れにくい結束工具

- 幅6mm以下のナイロン製結束バンドに使用できる結束工具です。
- 結束バンドの締め付け後に切断します。
- レバーが軽く長時間の作業でも作業者の負荷が少ない工具です。



・バンドの締め付けが緩すぎて結束箇所からずれることなく、また強すぎて電線被覆をいためない配慮が必要です。
・最適な結束は結束したバンドが電線上で回転でき、しかも横方向に外れない保持状態が理想です。



型式	基準単価		スライド単価		重量 (g)
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
SK-F303	¥6,700	¥6,300	¥6,000	¥5,800	306



納期

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



注文例

型式

SK-F303

締め付け強度の目安一覧表

強度目盛	ループ引張強度 (kgf)
1	4.9
2	7.7
3	9.2
4	10.0
5	11.4
6	11.8
7	13.0
8	14.4

*ループ引張強度の数値は平均値です。

ステンレス結束バンド結束工具



ステンレス結束バンド専用の締め付け切断工具

- ステンレス結束バンドの締め付けと切断を一台でできる専用工具です。
- ステンレス結束バンド06111,6112の全サイズに使用できます。



・結束バンドの切断面で怪我をしないように、十分注意して作業を行ってください。



型式	基準単価		スライド単価		重量 (g)
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~	
CTSM-T	¥5,980	¥5,680	¥5,500	¥5,260	550



納期

出荷日

1~3個	翌日(当日)
4個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



注文例

型式

CTSM-T