


アルミ・プラボックス (穴加工対応品)

Webなら盤用パーツ多数掲載!

ミスミ

AMシリーズ



Webボックス フリーサイズ 穴加工 アルミ

6パック以上は都度見積

3 日日出荷

RoHS

基本仕様

板厚	パネル	1.5mm, 2.0mm
材質	パネル	A5052-P-H34
サイズ	範囲	単位
W(幅)	50~500mm	1mm
H(高さ)	50~500mm	1mm

穴加工について

988ページ

外形図

985ページ

機器取付有効寸法は、各シリーズの該当ページでご確認ください。

納期に関するお断り

長期休暇中は納期が変更となる場合がございます。詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。

1パック単位 4枚入

穴加工ありの場合のみ1枚単位でご注文いただけます。

ココが特長

取替え用のパネルとしてお使いいただけます

- フリーサイズアルミボックスの取り替え用として便利です。
- 穴加工の有無に関らず3日日出荷。



- ・塗装したパネルを切断しますので断面は塗装しておりません。
- ・穴加工部も同様に、切断面は塗装しておりませんので、予めご了承ください。



Order注文例

板厚 1.5mm

板厚 2.0mm

穴加工無し

穴加工無し

型番	4枚パック	W	H	塗装色	R
AM15	4P	200	200	S	R10
AM20	4P	200	200	S	

パネルサイズ表

ボックス	ボックスサイズ	注文サイズ				パネル型番(例)
		W(横)	H(縦)	板厚	R	
APMシリーズ	D寸法(奥行)が100~200の場合	外形-5mm	外形-5mm	1.5mm	10	「APM-S-100-100-100」の場合 ▶AM15-4P-95-95-S-R10(1パック4枚入)
	D寸法(奥行)が210~250の場合	外形-6mm	外形-6mm			
ASHシリーズ		外形-4mm	外形-8mm	2.0mm		「ASH-S-200-200-200」の場合 ▶AM20-4P-196-196-S (1パック4枚入)
ASHKシリーズ		外形-4mm	外形-8mm			

※穴加工ありの場合はWeb設計ボックスが便利です。(91109ページ)

Rサイズ表

R	2	3	5	10
---	---	---	---	----

角のRを指定できます。



APMシリーズ(Rあり) 979ページ



ASHKシリーズ 975ページ



ASHシリーズ 973ページ

塗装色



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1




S: シルバーメタリック



B: ブラック
近似マンセル値
N1

外形図





1パック単位 4枚入

板厚: 1.5mm

AM15-4P-***-**-**

穴加工有りの場合のみ
1枚単位でご注文頂けます。

H	W	¥通常単価								
		50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
50~100		2,810	3,140	3,530	3,970	4,410	4,850	5,290	5,780	6,320
101~150		3,140	3,620	4,160	4,940	5,220	5,740	6,330	6,960	7,700
151~200		3,530	4,150	4,770	5,390	6,000	6,730	7,400	8,220	9,050
201~250		3,970	4,680	5,390	6,100	6,860	7,680	8,600	9,460	10,330
251~300		4,460	5,210	6,000	6,860	7,760	8,770	9,720	10,680	11,890
301~350		4,850	5,740	6,420	7,680	8,770	9,820	10,870	11,920	13,000
351~400		5,290	6,320	7,400	8,580	9,720	10,850	11,980	13,180	14,100
401~450		5,780	6,960	8,230	9,460	10,680	11,910	12,940	14,410	15,680
451~500		6,330	7,640	9,000	10,320	11,630	12,990	14,100	15,780	17,040



1パック単位 4枚入

板厚: 2.0mm

AM20-4P-***-**-**

穴加工有りの場合のみ
1枚単位でご注文頂けます。

H	W	¥通常単価								
		50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
50~100		3,930	4,400	4,940	5,560	6,180	6,790	7,400	8,090	8,850
101~150		4,400	5,070	5,820	6,920	7,300	8,040	8,860	9,740	10,780
151~200		4,940	5,810	6,670	7,540	8,400	9,420	10,360	11,510	12,670
201~250		5,560	6,560	7,550	8,540	9,610	10,750	12,030	13,250	14,460
251~300		6,240	7,290	8,400	9,600	10,860	12,270	13,600	14,950	16,640
301~350		6,790	8,040	8,990	10,750	12,280	13,750	15,210	16,680	18,200
351~400		7,400	8,840	10,360	12,020	13,600	15,190	16,780	18,450	19,730
401~450		8,090	9,740	11,520	13,240	14,950	16,670	18,120	20,170	21,950
451~500		8,860	10,690	12,600	14,440	16,280	18,190	19,730	22,090	23,850

アルミ・プラボックス

アルミ・プラボックス (穴加工対応品)

スイッチボックス

端子台ボックス

ミスミの簡単穴加工サービス

Web設計ボックス 即時回答! 24時間見積可能!
穴加工の見積がWeb上で簡単に行えます

①ログイン・設計

②型番発行

③ご注文

見積方法は?

1109ページ

当ページの商品は**Web見積対応商品**となっております。Web設計ボックスでお見積ください。

メール&FAX見積

詳しくは、

1117ページ

当ページの商品は**メール&FAX見積の対応商品**となっております。ボックス見積センターへご送付ください。

穴加工単価について APM/AM 用

追加加工基本料金

1台単位

¥基本料金	1,000
-------	-------

丸穴加工

丸穴サイズ	サイズ指定単位	誤差範囲 (mm)	¥加工単価
2mm~5mm	0.5mm	±0.2	90
5.1~30mm	0.5mm	±0.3	150
30.1~100mm	0.5mm	±0.5	220
101mm~	1mm	±0.7	370

タップ穴加工

サイズ	¥加工単価	板厚
M3	250	t 1.5以上
M4	250	t 2.0以上

バーリング加工

サイズ	¥加工単価	板厚
M3	600	t 1.5 t 2.0
M4	600	t 1.5 t 2.0

角穴加工

角穴サイズ (mm)	~5.0	5.1~30	30.1~100	101~150
誤差範囲 (mm)	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7

サイズ単位: mm

	¥加工単価				
	5~50	51~100	101~200	201~300	301~400
5~50	240	320	400	480	560
51~100	320	400	480	560	620
101~200	400	480	560	620	720
201~300	480	560	620	720	820
301~400	560	620	720	820	920


穴加工に関してのご注意

※APMシリーズ **①979ページ**
上下カバーの加工につきましては丸穴4φ、角穴8×8以上で指定ください。

※公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
※加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を開けてご設計ください。

その他の穴

例えば...



※ほんの一例です。

ミスマの簡単穴加工サービス

Web設計ボックス 即時回答! 24時間見積可能!
穴加工の見積がWeb上で簡単に行えます

①ログイン・設計

②型番発行

③ご注文

見積方法は? **1109ページ**

当ページの商品は**Web見積対応商品**となっております。Web設計ボックスでお見積ください。

メール&FAX見積

詳しくは、**1117ページ**

当ページの商品は**メール&FAX見積の対応商品**となっております。ボックス見積センターへご送付ください。