

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル

● 焼ばめ用・4枚刃／刃長1D (スタブ)タイプ -4 FLUTES / STUB TYPE FOR SHRINK FIT-

TSC-SH-EM4B (アタリ付) 追加加工対応品
TSC-SH-PEM4B (ピンカド) P.172

アタリ付 ピンカド P.369

図1

図2

材質	MG 超硬	TS														
仕様	スタブ	30°		焼ばめ対応												
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)		ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)		鑄鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂					
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○	○							

○=最適 ○=適

● 焼ばめ式で加工する際の工具性能に影響を及ぼす恐れがあるため、工具本体には一切マーキングをしております。

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	把持部長 L1	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-SH-EM4B (アタリ付)	2	2	40	4	31	1	1,390	1,320	1,280	1,180
	3	3	40	6	27	1	1,440	1,370	1,320	1,220
	4	4	40	6	29	1	1,490	1,420	1,370	1,270
	5	5	40	6	31	1	1,590	1,510	1,460	1,350
TSC-SH-PEM4B (ピンカド)	6	6	40	6	31	2	1,730	1,640	1,590	1,470
	8	8	50	8	39	2	2,450	2,330	2,250	2,080
	10	10	60	10	47	2	3,380	3,210	3,110	2,870
	12	12	65	12	50	2	4,070	3,870	3,740	3,460



Order 注文例

TSC-SH-EM4B 10
型番 刃径 (D)

切削条件 P.321



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3
● ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 焼ばめ用に刃長、全長が短くなっています。


関連商品



商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
*IP電話からお掛けの場合番巻末-7

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

スクエア



多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア

スクエア