

ミスミ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS


超硬スクエアエンドミル

●4枚刃／刃長2D(ショート)タイプ -4 FLUTES / SHORT TYPE-


SEC-EM4S (アタリ付)
SEC-PEM4S (ピンカド)

追加加工対応品

☞ P.171



☞ P.369



材質	MG 超硬
仕様	ショート 30° 再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	○	○	○	○		

○=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-EM4S (アタリ付)	1	2	40	4	1	2,470	2,350	2,270	2,100
	2	4	40	4	1	1,670	1,590	1,540	1,420
	2.5	5	40	4	1	1,670	1,590	1,540	1,420
	3	6	45	6	1	1,720	1,630	1,580	1,460
	4	8	45	6	1	1,790	1,700	1,650	1,520
SEC-PEM4S (ピンカド)	5	10	45	6	1	1,920	1,820	1,770	1,630
	6	12	45	6	2	2,070	1,970	1,900	1,760
	8	16	55	8	2	3,110	2,950	2,860	2,640
	10	20	65	10	2	4,340	4,120	3,990	3,690
	12	24	75	12	2	5,280	5,020	4,860	4,490
	16	32	105	16	2	12,470	11,850	11,470	10,600
	20	40	110	20	2	18,250	17,340	16,790	15,510



Order 注文例

SEC-EM4S 10
型番 刃径(D)



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3


ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

EGが特長!

●汎用の4枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。

切削条件 ☞ P.321

スクエア



多機能スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア



スクエア




スクエア



スクエア



スクエア



スクエア




スクエア



スクエア

首逃がし追加加工 SN / SNR



- SN……標準首逃がし
- SNR……切れ刃端R加工

SEC-EM4S(アタリ付) / SEC-PEM4S(ピンカド)

刃径 D	首下長 ℓ ₁ 1mm単位指定		刃長 ℓ 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	17~27	12	5~12	500	3,500	
8	21~31	16	5~16	500	3,500	
10	25~35	20	5~20	500	3,500	
12	29~45	24	5~24	790	3,790	
16	37~73	32	5~32	990	3,990	
20	45~72	40	5~40	1,280	4,280	

- ①対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
- ②上記追加加工に数量スライド価格がございません。

1本単位



SN-SEC-EM4S 6-20-12

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ₁) 刃長(ℓ)

SNR-SEC-EM4S 6-20-12

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(ℓ₁) 刃長(ℓ)



出荷日 3 日自出荷

☒ ストック不可

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン

アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材

関連備品