



ミスミ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

超硬スクエアエンドミル

●4枚刃 / 刃長4D (ロング) タイプ -4 FLUTES / LONG TYPE-

SEC-EM4L (アタリ付)
SEC-PEM4L (ピンカド)



材質											
仕様											
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○	○	○	

○=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-EM4L (アタリ付)	1	4	45	4	1	4,010	3,890	3,690	3,410
	2	8	45	4	1	2,580	2,500	2,370	2,190
	2.5	10	45	4	1	2,580	2,500	2,370	2,190
	3	12	50	6	1	2,570	2,490	2,360	2,180
SEC-PEM4L (ピンカド)	4	16	50	6	1	2,690	2,610	2,470	2,290
	5	20	60	6	1	2,900	2,810	2,670	2,470
	6	24	60	6	2	3,200	3,100	2,940	2,720
	8	32	70	8	2	6,380	6,190	5,870	5,420
10	40	100	10	2	7,520	7,290	6,920	6,390	
12	48	100	12	2	10,590	10,270	9,740	9,000	



Order 注文例

SEC-EM4L 10
型番 刃径(D)



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6 : 00迄、当日出荷受付致します。

5Gが特長!

- 汎用の4枚刃エンドミルで幅広い用途に対応できます。
- 加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

切削条件 P.321

スクエア



多機能スクエア



ハイヘリカル



ラフィング



ロングネック



追加加工

ボール



ボール



ロングネック

ラジアス



ラジアス



テーパ



テーパ

関連備品

一般鋼

高硬度鋼

SUS-チタン


アルミ-銅

樹脂

グラファイト

被削材

首逃がし追加加工 SNR / SNR



- SN ……標準首逃がし
- SNR ……切れ刃端R加工

SEC-EM4L (アタリ付) / SEC-PEM4L (ピンカド)

刃径 D	首下長 l1 1mm単位指定		刃長 l 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	29~42	24	5~24	500	3,500	
8	37~46	32	5~32	500	3,500	
10	45~70	40	5~40	500	3,500	
12	53~55	48	5~48	790	3,790	

- ①対象型番の本体価格に追加単価が加算されます。
- ②上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

SN-SEC-EM4L 6-30-24
追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l1) 刃長(l)

SNR-SEC-EM4L 6-30-24
追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l1) 刃長(l)

出荷日 3 日自出荷 ⊗ ストック不可