



ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル

● 4枚刃・45°ネジレ／ショートタイプ -4 FLUTES・45°HELIX / SHORT TYPE-

TSC-ZHEM4S



材質	MG 超硬	TS	
仕様	ショート	45°	再研磨

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャック径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
TSC-ZHEM4S	3	8	60	6	1	2,700	2,570	2,480	2,300
	4	11	60	6	1	2,810	2,670	2,590	2,390
	5	13	60	6	1	3,020	2,870	2,780	2,570
	6	13	60	6	2	3,140	2,980	2,890	2,670
	8	19	75	8	2	4,070	3,870	3,740	3,460
	10	22	80	10	2	4,750	4,510	4,370	4,040
	12	26	100	12	2	6,950	6,600	6,390	5,910



TSC-ZHEM4S 10

型番 刃径 (D)

切削条件 P.328, P.330



在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

底刃形状詳細



3Dが特長!

- 独自のすくい角、ニックの採用により、ピピリに強く、ノンステップで突っ込みから溝加工まで可能です。
- 30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。

関連商品

不等リードエンドミル
P.101~102