


ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE END MILLS FOR GROOVING TAPERED BALL RUNNERS

TSCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル

●テーパボールランナー溝用 / 2枚刃 -2 FLUTES-

TSC-RTBEM



テーパボールランナー溝
下記形状加工に使用します。



材質	MG 超硬	TS
仕様	30°	

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○		○		

○=最適 ○=適

1本単位

型番	先端R	片角θ (選択)	刃長 ℓ	全長 L	シャック径 d	¥通常単価 1~2本			
						05°	07°	010°	015°
TSC-RTBEM	1	5°	3	40	4	5,460	5,970	5,400	6,800
	1.25		3.5	40	4	5,870	6,430	5,830	6,560
	1.5	7°	4	45	6	6,940	7,620	7,180	8,000
	1.75	10°	4.5	50	6	7,410	8,060	7,560	8,490
	2	15°	5	50	6	7,580	8,240	8,710	10,690
	2.5	6	65	8	9,670	10,330	10,130	12,280	
3	7	75	10	11,410	12,030	11,360	13,860		



Order
注文例

TSC-RTBEM 2 - 10

型番 先端(R) 片角(θ)



Delivery
出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



Price
価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率			7%	16%	20%

お見積り

切削条件 P.358



ワンポイント
アドバイス

面精度を向上させたい場合、戻り加工を切り込み深さ0.01mm程度で行ってください。仕上げ加工が軽減できます。

関連商品

ノンコートタイプ
P.668

MISUMI



再研磨サービス

納期遵守率 99.99%

ミスミ 再研磨 検索

メーカーを問わず 高品質・確実納期・安心価格

ミスミ VONA 切削工具 検索
WEBなら、ブランド別検索可能!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。