


ミスミ

AS COATED HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル

●4枚刃/レギュラー -4 FLUTES/REGULAR-

AS-EM4R



材質 **HSS Co8%** **AS** 仕様 **レギュラー** **40°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、AS-EM4S (P.519)をご参照ください。

型番 **AS-EM4R** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	12	55	15°	6	1,520	1,470	1,440	1,370
4	15	57	15°	6	1,510	1,460	1,430	1,360
5	19	63	15°	6	1,510	1,460	1,430	1,360
6	19	63	—	6	1,510	1,460	1,430	1,360
7	28	78	15°	10	1,720	1,670	1,630	1,550
8	28	78	15°	10	1,720	1,670	1,630	1,550
9	34	84	15°	10	1,980	1,920	1,880	1,780
10	34	84	—	10	1,980	1,920	1,880	1,780
11	40	97	15°	12	2,490	2,420	2,370	2,240
12	40	97	—	12	2,490	2,420	2,370	2,240
13	40	97	—	12	3,330	3,230	3,160	3,000
14	40	97	—	12	3,330	3,230	3,160	3,000
15	48	108	15°	16	4,020	3,900	3,820	3,620
16	48	108	—	16	4,160	4,040	3,950	3,740
18	48	108	—	16	5,190	5,030	4,930	4,670
19	56	122	15°	20	5,510	5,340	5,230	4,950
20	56	122	—	20	5,690	5,520	5,410	5,120
21	56	122	—	20	6,510	6,310	6,180	5,850
22	56	122	—	20	7,030	6,820	6,680	6,330

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
23	68	144	15°	25	7,770	7,530	7,380	6,990
25	68	144	—	25	8,420	8,170	8,000	7,580
30	68	144	—	25	11,450	11,110	10,880	10,310

切削条件 P.547



**AS-EM4R 10**

型番 刃径 (D)




在庫品 巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●4枚刃/ロング -4 FLUTES/LONG-

AS-EM4L



材質 **HSS Co8%** **AS** 仕様 **ロング** **40°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、AS-EM4S (P.519)をご参照ください。

型番 **AS-EM4L** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,680	1,630	1,600	1,510
4	20	60	15°	8	1,720	1,670	1,630	1,550
5	25	60	15°	8	1,720	1,670	1,630	1,550
6	25	60	15°	8	1,720	1,670	1,630	1,550
7	35	75	15°	10	1,850	1,790	1,760	1,670
8	35	75	15°	10	1,850	1,790	1,760	1,670
9	45	90	15°	10	2,260	2,190	2,150	2,030
10	45	90	—	10	2,260	2,190	2,150	2,030
11	55	105	15°	12	2,800	2,720	2,660	2,520
12	55	105	—	12	2,800	2,720	2,660	2,520
13	55	105	—	12	3,900	3,780	3,710	3,510
14	55	110	15°	16	3,900	3,780	3,710	3,510
15	65	120	15°	16	4,470	4,340	4,250	4,020
16	65	120	—	16	4,470	4,340	4,250	4,020
18	65	120	—	16	5,610	5,440	5,330	5,050
19	75	140	15°	20	6,010	5,820	5,700	5,400
20	75	140	—	20	6,630	6,430	6,300	5,970
21	75	140	—	20	6,630	6,430	6,300	5,970
22	75	140	—	20	6,630	6,430	6,300	5,970
23	90	160	15°	25	9,140	8,860	8,680	8,220

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
25	90	160	—	25	10,070	9,770	9,570	9,060
26	90	160	—	25	10,750	10,430	10,210	9,680
28	90	160	—	25	11,420	11,070	10,840	10,270
30	90	160	—	25	15,200	14,740	14,440	13,680
32	95	180	—	32	17,060	16,550	16,210	15,350
35	100	185	—	32	18,830	18,260	17,880	16,940
38	105	190	—	32	22,250	21,580	21,140	20,030
40	110	195	—	32	25,190	24,430	23,930	22,670

切削条件 P.547



**AS-EM4L 10**

型番 刃径 (D)



在庫品 巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。