

ミスミ

POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS


粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ -2 FLUTES/REGULAR/NON COATED-

PM-EM2R



ピンカド



材質 **粉末 HSS** 仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、PM-EM2S (P.521) をご参照ください。

型番 **PM-EM2R** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	3.5	45	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
1.5	5	45	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
2	7	50	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
2.5	8	50	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
3	10	50	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
3.5	12	60	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
4	12	60	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
4.5	15	60	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
5	15	60	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
5.5	15	60	15°	6	1,150	1,120	1,090	1,040
6	15	60	—	6	1,150	1,120	1,090	1,040
6.5	20	60	15°	8	1,240	1,200	1,180	1,120
7	20	60	15°	8	1,390	1,350	1,320	1,250
7.5	20	60	15°	8	1,390	1,350	1,320	1,250
8	20	60	—	8	1,390	1,350	1,320	1,250
8.5	25	70	15°	10	1,620	1,570	1,540	1,460
9	25	70	15°	10	1,620	1,570	1,540	1,460
9.5	25	70	15°	10	1,620	1,570	1,540	1,460
10	25	70	—	10	1,620	1,570	1,540	1,460
11	30	80	15°	12	2,100	2,040	2,000	1,890
12	30	80	—	12	2,100	2,040	2,000	1,890

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
13	35	85	—	12	2,600	2,520	2,470	2,340
14	35	90	15°	16	2,600	2,520	2,470	2,340
15	40	95	15°	16	2,870	2,780	2,730	2,580
16	40	95	—	16	3,100	3,010	2,950	2,790
18	40	95	—	16	3,720	3,610	3,530	3,350
19	45	110	15°	20	4,450	4,320	4,230	4,010
20	45	110	—	20	4,450	4,320	4,230	4,010
22	56	122	—	20	5,070	4,920	4,820	4,560
25	60	130	—	25	5,790	5,620	5,500	5,210

切削条件 P.545

Order 注文例

PM-EM2R 10

型番 刃径(D)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3


Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●2枚刃/ロング/ノンコートタイプ -2 FLUTES/LONG/NON COATED-

PM-EM2L



ピンカド



材質 **粉末 HSS** 仕様 **ロング** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、PM-EM2S (P.521) をご参照ください。

型番 **PM-EM2L** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,460	1,420	1,390	1,320
4	20	60	15°	8	1,460	1,420	1,390	1,320
5	25	60	15°	8	1,460	1,420	1,390	1,320
6	25	60	15°	8	1,460	1,420	1,390	1,320
7	35	75	15°	10	1,680	1,630	1,600	1,520
8	35	75	15°	10	1,680	1,630	1,600	1,520
9	45	90	15°	10	1,880	1,830	1,790	1,700
10	45	90	—	10	1,880	1,830	1,790	1,700
11	55	105	15°	12	2,320	2,260	2,210	2,090
12	55	105	—	12	2,320	2,260	2,210	2,090
13	55	105	—	12	2,980	2,900	2,840	2,690
14	55	110	15°	16	2,980	2,900	2,840	2,690
15	65	120	15°	16	3,300	3,210	3,140	2,970
16	65	120	—	16	3,690	3,580	3,510	3,330
18	65	120	—	16	4,500	4,370	4,280	4,050
19	75	140	15°	20	5,160	5,010	4,910	4,650
20	75	140	—	20	5,160	5,010	4,910	4,650
25	90	160	—	25	8,150	7,910	7,750	7,340

切削条件 P.545

Order 注文例

PM-EM2L 10

型番 刃径(D)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。