


ミスミ

HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃 / レギュラー / ノンコートタイプ -2 FLUTES / REGULAR / NON COATED-

**EM2R**




刃径指定品  
P.420




ピンカド



材質



仕様

Ⓢ被削材別の適性については、EM2S (P.525) をご参照ください。

型番 **EM2R** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	3.5	45	15°	6	1,230	1,200	1,170	1,110
1.5	5	45	15°	6	1,120	1,090	1,070	1,010
2	7	50	15°	6	1,060	1,030	1,010	960
2.5	8	50	15°	6	1,050	1,020	1,000	950
3	10	50	15°	6	910	890	870	820
3.5	12	60	15°	8	910	890	870	820
4	12	60	15°	8	910	890	870	820
4.5	15	60	15°	8	910	890	870	820
5	15	60	15°	8	910	890	870	820
5.5	15	60	15°	8	910	890	870	820
6	15	60	15°	8	910	890	870	820
6.5	20	60	15°	10	990	970	950	900
7	20	60	15°	10	990	970	950	900
7.5	20	60	15°	10	990	970	950	900
8	20	60	15°	10	990	970	950	900
8.5	25	70	15°	10	1,160	1,130	1,110	1,050
9	25	70	15°	10	1,160	1,130	1,110	1,050
9.5	25	70	15°	10	1,160	1,130	1,110	1,050
10	25	70	—	10	1,160	1,130	1,110	1,050

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
11	30	80	15°	12	1,480	1,440	1,410	1,340
12	30	80	—	12	1,480	1,440	1,410	1,340
13	35	85	—	12	1,840	1,790	1,750	1,660
14	35	90	15°	16	1,840	1,790	1,750	1,660
15	40	95	15°	16	2,050	1,990	1,950	1,850
16	40	95	—	16	2,200	2,140	2,090	1,980
18	40	95	—	16	2,630	2,560	2,500	2,370
19	45	110	15°	20	3,160	3,070	3,010	2,850
20	45	110	—	20	3,160	3,070	3,010	2,850
22	56	122	—	20	3,670	3,560	3,490	3,310
25	60	130	—	25	4,230	4,110	4,020	3,810

切削条件 P.549

Order  
注文例

**EM2R 10**  
型番 刃径 (D)


Delivery  
出荷日

在庫品 巻末-3


Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●2枚刃 / ロング / ノンコートタイプ -2 FLUTES / LONG / NON COATED-


**EM2L**






ピンカド



材質



仕様

Ⓢ被削材別の適性については、EM2S (P.525) をご参照ください。

型番 **EM2L** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,050	1,020	1,000	950
4	20	60	15°	8	1,050	1,020	1,000	950
5	25	60	15°	8	1,050	1,020	1,000	950
6	25	60	15°	8	1,050	1,020	1,000	950
7	35	75	15°	10	1,210	1,170	1,150	1,090
8	35	75	15°	10	1,210	1,170	1,150	1,090
9	45	90	15°	10	1,350	1,310	1,280	1,220
10	45	90	—	10	1,350	1,310	1,280	1,220
11	55	105	15°	12	1,680	1,630	1,600	1,510
12	55	105	—	12	1,680	1,630	1,600	1,510
13	55	105	—	12	2,150	2,090	2,040	1,940
14	55	110	15°	16	2,150	2,090	2,040	1,940
15	65	120	15°	16	2,390	2,320	2,270	2,150
16	65	120	—	16	2,660	2,580	2,530	2,390
18	65	120	—	16	3,240	3,140	3,080	2,920
19	75	140	15°	20	3,970	3,850	3,770	3,570
20	75	140	—	20	3,720	3,610	3,530	3,350
21	75	140	—	20	5,010	4,860	4,760	4,510
22	75	140	—	20	4,700	4,560	4,470	4,230
23	90	160	15°	25	6,240	6,050	5,930	5,620

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
25	90	160	—	25	5,860	5,680	5,570	5,270
26	90	160	—	25	6,740	6,540	6,400	6,070
28	90	160	—	25	8,020	7,780	7,620	7,220
30	90	160	—	25	9,620	9,330	9,140	8,660
32	95	180	—	32	11,830	11,480	11,240	10,650
35	100	185	—	32	14,650	14,210	13,920	13,190
38	105	190	—	32	17,360	16,840	16,490	15,620
40	110	195	—	32	20,450	19,840	19,430	18,410

切削条件 P.549

Order  
注文例

**EM2L 10**  
型番 刃径 (D)

Delivery  
出荷日

在庫品 巻末-3

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。