


ミスミ

AS COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●4枚刃/ショート -4 FLUTES/SHORT-

ASPM-EM4S



材質	粉末 HSS AS	仕様	ショート	30°	再研磨									
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂					
	~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC										
	◎	◎	○											

◎=最適 ○=適

型番 ASPM-EM4S 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	8	52	15°	6	1,580	1,530	1,500	1,420
3.5	11	55	15°	6	1,580	1,530	1,500	1,420
4	11	55	15°	6	1,580	1,530	1,500	1,420
4.5	13	57	15°	6	1,580	1,530	1,500	1,420
5	13	57	15°	6	1,580	1,530	1,500	1,420
5.5	13	57	15°	6	1,580	1,530	1,500	1,420
6	13	57	—	6	1,580	1,530	1,500	1,420
6.5	16	66	15°	10	1,740	1,690	1,650	1,570
7	16	66	15°	10	1,740	1,690	1,650	1,570
7.5	19	69	15°	10	1,740	1,690	1,650	1,570
8	19	69	15°	10	1,740	1,690	1,650	1,570
8.5	19	69	15°	10	2,020	1,960	1,920	1,820
9	19	69	15°	10	2,020	1,960	1,920	1,820
9.5	22	72	15°	10	2,020	1,960	1,920	1,820
10	22	72	—	10	2,020	1,960	1,920	1,820
11	22	79	15°	12	2,560	2,480	2,430	2,300
12	26	83	—	12	2,560	2,480	2,430	2,300
13	26	83	—	12	3,380	3,280	3,210	3,040
14	26	83	—	12	3,380	3,280	3,210	3,040
15	26	83	—	12	3,760	3,650	3,570	3,380
16	32	92	—	16	4,040	3,920	3,840	3,640
18	32	92	—	16	4,880	4,730	4,640	4,390
19	38	104	15°	20	5,840	5,660	5,550	5,260
20	38	104	—	20	7,040	6,830	6,690	6,340
21	38	104	—	20	7,040	6,830	6,690	6,340
22	38	104	—	20	7,040	6,830	6,690	6,340
23	45	121	15°	25	7,440	7,220	7,070	6,700
25	45	121	—	25	8,200	7,950	7,790	7,380

Order 注文例

ASPM-EM4S 10 型番 刃径(D)

切削条件 P.543

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。