


ミスミ

AS COATED HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/ショート -2 FLUTES/SHORT-

AS-EM2S



材質	HSS Co8% AS	仕様	ショート 30° 再研磨	D ≤ 3	3 < D	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂					
	~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC										

◎=最適 ○=適

型番 AS-EM2S 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	2.5	45	15°	6	1,690	1,640	1,610	1,520
1.5	4	45	15°	6	1,560	1,510	1,480	1,400
2	5	50	15°	6	1,560	1,510	1,480	1,400
2.5	6	50	15°	6	1,560	1,510	1,480	1,400
3	8	50	15°	6	1,400	1,360	1,330	1,260
3.5	8	60	15°	8	1,270	1,230	1,210	1,140
4	8	60	15°	8	1,270	1,230	1,210	1,140
4.5	10	60	15°	8	1,270	1,230	1,210	1,140
5	10	60	15°	8	1,270	1,230	1,210	1,140
5.5	12	60	15°	8	1,270	1,230	1,210	1,140
6	12	60	15°	8	1,270	1,230	1,210	1,140
6.5	14	60	15°	10	1,380	1,340	1,310	1,240
7	14	60	15°	10	1,380	1,340	1,310	1,240
7.5	14	60	15°	10	1,380	1,340	1,310	1,240
8	14	60	15°	10	1,380	1,340	1,310	1,240
8.5	18	70	15°	10	1,670	1,620	1,590	1,500
9	18	70	15°	10	1,670	1,620	1,590	1,500
9.5	18	70	15°	10	1,670	1,620	1,590	1,500
10	18	70	—	10	1,670	1,620	1,590	1,500
11	22	80	15°	12	2,070	2,010	1,970	1,860
12	22	80	—	12	2,070	2,010	1,970	1,860
13	26	85	—	12	2,860	2,770	2,720	2,570
14	26	90	15°	16	2,860	2,770	2,720	2,570
15	30	95	15°	16	3,120	3,030	2,960	2,810
16	30	95	—	16	3,260	3,160	3,100	2,930
18	34	95	—	16	4,020	3,900	3,820	3,620
19	38	110	15°	20	4,850	4,700	4,610	4,370
20	38	110	—	20	4,850	4,700	4,610	4,370
21	45	110	—	20	5,420	5,260	5,150	4,880
22	45	110	—	20	5,440	5,280	5,170	4,900
23	50	120	15°	25	6,270	6,080	5,960	5,640
25	50	120	—	25	6,270	6,080	5,960	5,640
26	50	120	—	25	7,020	6,810	6,670	6,320
28	55	125	—	25	7,790	7,560	7,400	7,010
30	55	125	—	25	9,680	9,390	9,200	8,710
32	60	145	—	32	12,260	11,890	11,650	11,030
35	60	145	—	32	12,260	11,890	11,650	11,030
38	65	150	—	32	13,850	13,430	13,150	12,460
40	65	150	—	32	15,890	15,410	15,100	14,300
45	70	160	—	42	20,760	20,130	19,720	18,680
50	75	165	—	42	24,000	23,280	22,800	21,600

切削条件 P.547



AS-EM2S 10  
型番 刃径 (D)



在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

ミスミ VONA エンドミル

検索

WEBなら国内外ブランド品50万点取扱い

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- 受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。