


ミスミ

TS COATED SOLID CARBIDE DUAL LEAD DRILLS

## TSコート超硬複合ネジレドリル

●スタブ STUB LENGTH-

TSC-DL-ESDB



X形シンニング / スリーレーキ / ウェーブ切刃



材質	仕様	直径D		公差(h7)		シャンク径d		公差(h6)	
		3	3.5~6	4・6	8・10	12	0	0	0
MG 超硬	TS	0	0	0	0	0	0	0	0
		-0.010	-0.012	-0.008	-0.009	-0.011			
		0	0	0	0	0			
		-0.015	-0.018						
		0	0						
		-0.018							

材質	一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
◎	◎	○	○	○	○	○	○			

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	直径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上はお見積り		
					1~4本	5~9本	10~29本
TSC-DL-ESDB	3	20	50	4	4,400	4,180	4,040
	3.5	20	50	4	4,400	4,180	4,040
	4	24	60	4	4,880	4,630	4,480
	4.5	24	60	6	4,880	4,630	4,480
	5	28	60	6	5,200	4,940	4,780
	5.5	28	60	6	5,600	5,320	5,150
	6	28	60	6	5,600	5,320	5,150
	6.5	34	80	8	6,000	5,700	5,520
	6.8	34	80	8	6,000	5,700	5,520
	7	34	80	8	6,800	6,460	6,250
	7.5	41	90	8	6,800	6,460	6,250
	8	41	90	8	6,800	6,460	6,250
	8.5	47	105	10	7,600	7,220	6,990
	9	47	105	10	7,600	7,220	6,990
	10	47	105	10	8,800	8,360	8,090
	10.3	55	115	12	8,800	8,360	8,090
11	55	115	12	9,600	9,120	8,830	
12	55	115	12	10,000	9,500	9,200	

切削条件 P.71

Order 注文例 **TSC-DL-ESDB 5**  
型番 直径(D)

Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-3  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

### 5が特長!

- ネジレ角が先端に近い部分は30°、シャンクに近い部分は20°になります。
- 20°の部分は、芯厚が厚いため、工具の耐久性が高まります。
- 超微粒子超硬合金+TSコートとの組み合わせにより優れた耐摩耗性を実現します。