

ミスミ

TiN COATED HSS DRILLS


TiNコートハイス鋼ドリル

●ストレートシャンク/レギュラー -STRAIGHT SHANK/REGULAR LENGTH-

SG-SD

SG-SD□-PACK (パック品)

パック商品



S形シニング

◎シャンク径 (d) は直径 (D) と同じです。

材質	HSS Co5% TiN
仕様	先端角 130° レギュラー 38° 再研磨

直径D	公差 (h8)	シャンク径d	公差 (f11)
1 ~ 3	0 -0.014	1 ~ 3	-0.006 -0.066
3.1 ~ 6	0 -0.018	3.1 ~ 6	-0.010 -0.085
6.1 ~ 10	0 -0.022	6.1 ~ 10	-0.013 -0.103
10.5 ~ 12.5	0 -0.027	10.5 ~ 12.5	-0.016 -0.126

一般鋼 (SS-SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
◎	◎				◎	○	○	○

◎=最適 ○=適

型番 **SG-SD** 1本単位 1パック単位 5~10本入

直径 D	溝長 l	全長 L	パック品 入数	¥通常単価	
				SG-SD□-PACK (パック品) 1パック 2~4パック	SG-SD (単品) 1~4本
1	12	34	10本	6,700	6,370
1.1	14	36	10本	8,000	7,600
1.2	16	38	10本	8,000	7,600
1.3	16	38	10本	8,000	7,600
1.4	18	40	10本	8,000	7,600
1.5	18	40	10本	6,700	6,370
1.6	20	43	10本	7,700	7,320
1.7	20	43	10本	7,700	7,320
1.8	22	46	10本	6,700	6,370
1.9	22	46	10本	7,700	7,320
2	24	49	10本	5,800	5,510
2.1	24	49	10本	6,700	6,370
2.2	27	53	10本	6,700	6,370
2.3	27	53	10本	6,700	6,370
2.4	30	57	10本	6,700	6,370
2.5	30	57	10本	6,200	5,890
2.6	30	57	10本	6,700	6,370
2.7	33	61	10本	6,700	6,370
2.8	33	61	10本	6,700	6,370
2.9	33	61	10本	6,700	6,370
3	33	61	10本	6,200	5,890 890
3.1	36	65	10本	7,500	7,130 1,110
3.2	36	65	10本	7,500	7,130 1,110
3.3	36	65	10本	7,500	7,130 1,110
3.4	39	70	10本	7,500	7,130 1,110
3.5	39	70	10本	7,500	7,130 1,110
3.6	39	70	10本	8,300	7,890 1,330
3.7	39	70	10本	8,300	7,890 1,330
3.8	43	75	10本	8,200	7,790 1,210
3.9	43	75	10本	8,300	7,890 1,330
4	43	75	10本	8,200	7,790 1,210
4.1	43	75	10本	10,000	9,500 1,600
4.2	43	75	10本	9,100	8,650 1,450
4.3	47	80	10本	10,000	9,500 1,600
4.4	47	80	10本	10,000	9,500 1,600
4.5	47	80	10本	9,100	8,650 1,450
4.6	47	80	10本	11,700	11,120 1,870
4.7	47	80	10本	11,700	11,120 1,870
4.8	52	86	10本	11,700	11,120 1,870

直径 D	溝長 l	全長 L	パック品 入数	¥通常単価	
				SG-SD□-PACK (パック品) 1パック 2~4パック	SG-SD (単品) 1~4本
4.9	52	86	10本	11,700	11,120 1,870
5	52	86	10本	11,900	11,310 1,690
5.1	52	86	10本	11,900	11,310 1,690
5.2	52	86	10本	13,600	12,920 1,950
5.3	52	86	10本	13,500	12,830 2,170
5.4	57	93	10本	13,500	12,830 2,170
5.5	57	93	10本	12,200	11,590 1,950
5.6	57	93	10本	15,500	14,730 2,380
5.7	57	93	10本	15,500	14,730 2,380
5.8	57	93	10本	15,500	14,730 2,380
5.9	57	93	10本	15,500	14,730 2,380
6	57	93	10本	14,000	13,300 2,140
6.1	63	101	10本	17,600	16,720 2,580
6.2	63	101	10本	17,600	16,720 2,580
6.3	63	101	10本	17,600	16,720 2,580
6.4	63	101	10本	17,600	16,720 2,580
6.5	63	101	10本	15,800	15,010 2,320
6.6	63	101	10本	17,800	16,910 2,690
6.7	63	101	10本	17,800	16,910 2,690
6.8	69	109	10本	16,600	15,770 2,430
6.9	69	109	10本	17,800	16,910 2,690
7	69	109	10本	16,600	15,770 2,430
7.1	69	109	10本	18,400	17,480 2,940
7.4	69	109	10本	18,400	17,480 2,940
7.5	69	109	10本	17,500	16,630 2,560
7.6	75	117	10本	20,400	19,380 3,250
7.7	75	117	5本	10,200	9,690 3,250
7.8	75	117	5本	10,200	9,690 3,250
8	75	117	5本	9,050	8,600 2,650
8.1	75	117	5本	11,400	10,830 3,580
8.2	75	117	5本	11,400	10,830 3,640
8.3	75	117	5本	11,400	10,830 3,640
8.5	75	117	5本	10,050	9,550 2,940
9	81	125	5本	10,650	10,120 3,410
9.5	81	125	5本	12,950	12,300 3,870
9.8	87	133	5本	21,650	20,570 5,090
10	87	133	—	—	3,240
10.5	87	133	—	—	5,180
12.5	101	151	—	—	7,710

切削条件 P.766



注文例

SG-SD 10

型番 直径 (D)

●パック品

SG-SD 10 - PACK

型番 直径 (D) パック



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

SG-SD□-PACK

数量	1	2~4	5~9	10~ ◎見積り
値引率	価格表	価格表	10%	◎見積り

◎値引率は第1スライドに対する値引率となります。

SG-SD

数量	1~4	5~9	10~49	50~ ◎見積り
値引率	価格表	10%	15%	◎見積り



出荷日



在庫品

巻末-3

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

が特長!

- コバルトハイス鋼とTiNコートとの組み合わせにより耐熱性に優れています。
- 特殊ドリル形状により、高能率深穴加工を実現します。