


ノリタケカンパニー

GC砥石 ストレートカップ形

ビトリファイドを使ったストレートカップ形の研削盤用砥石です

3 日日出荷

- 仕様
- 砥粒：GC
- 最高使用周速度(m/s)：30
- 結合剤：V81R



1個単位

型番	外径 D	厚さ T	穴径 H	E	W	粒度 (#)	硬度	¥通常単価
1000E11470	100	50	31.75	13	10	120	H	3,340
1000E11480	125			16	13			4,570
1000E11490			65				100	G


チロリット

精密平面研削用砥石

タイプ1




■最高使用周速度  
40m/s(2,400m/min)



タイプ10



■最高使用周速度  
40m/s(2,400m/min)



1枚単位

型番	タイプ	粒度 (#) (選択)							外径D	厚さT	穴径H	端厚U	砥粒の種類	砥粒の特長	¥通常単価 1~2枚			
		100	120	150	180	220	320	400										
89A	1	—	—	—	—	I	I	—	180	6.4	31.75	—	白色A	成形重視	4,360			
	10	—	—	—	—	I	I	I				3.2			4,880			
*90A	1	J	J	J	J	—	—	—				—	—	—	—	単結晶	切れ味重視	3,980
	10	J	J	K	—	—	—	—				3.2	4,370					
9GB	1	J	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	スペシャルグレード	オールマイティ	7,600
	10	—	—	K	—	—	—	—				3.2	8,400					
TY-C	—	—	—	—	—	—	J	—	—	—	—	—	グリーンカーボン(GC)	仕上性重視	5,910			

※製品ラベルの表示について

\*90Aの場合、製品のラベルには97A等のメーカーの製造管理番号が表示されておりますが、製品は90Aとなります(メーカーの製造管理番号は生産ロットにより96A等の違う番号に変わる場合があります)。



Order  
注文例

90A 10 - 100 - J  
型番 タイプ 粒度 (#) 結合度



Delivery  
出荷日

5 日日出荷



Price  
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~	お見積り
値引率			3%	5%	10%	
価格表						

5が特長!

- 粒子の大きさが国内製品に比べて均一性が高く安定した切れ味を特長としており、精密研削加工に最適です。
- 砥石の成形がしやすく、リードフレーム型などの細溝の加工に最適です。